

## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ilgis	12 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Nominalus užveržimo momentas	1,4 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 15 %
Produkto svoris	7,8 g
Montavimo tipas	Internal hex A/F 4 With female thread M4 With male thread M4
Informacija	atitinka RoHS
Material screws	Nerūdijantis plienas
Material tie rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis