


# Schokdemper YSR-32-60

Artikelnummer: 10871

FESTO

instelbaar, navulbaar



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Slag	60 mm
Demping	instelbaar harde karakteristiek
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,4 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	60 mm
Max. aanslagkracht	6.400 N
Max. energieopname per slag	380 J
Max. energieopname per uur	438.000 J
Max. restenergie	2 J
Terugstelkracht	35 N
Productgewicht	1.600 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	Staal verzinkt
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal