


axiaalkit EAMM-A-D19-35S

Artikelnummer: 1087729

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1,1 Nm
Productgewicht	90 g
Interface code, actuator	D19A
Interface code, motor in	35S
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform