


Magneetventiel MVH-5/3E-1/8-S-B-VI

Artikelnummer: 118804

FESTO

met magneetspoel en handbediening, zonder contrastekker.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/3 ontlucht
Soort bediening	elektrisch
Normaal nominaal debiet	1.000 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif Schotelzitting
Soort reset	pneumatische veer
Nominale diameter	8 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurlichtverzorging	extern
Stroomrichting	omkeerbaar
Schakeltijd uit	50 ms
Schakeltijd in	40 ms
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 5 µm
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Aansluiting stuurontluchting 82	M5
Aansluiting stuurontluchting 84	M5
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen