

# Insteekkoppeling NPQP-D-Q12-Q10

Artikelnummer: 132546

FESTO

Einde productie.Leverbaar tot 2013.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Grootte                                 | Standaard  |
| Nominale diameter                       | 6,7 mm   |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)                     |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk        | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]         |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk                        |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 4  |
| Omgevingstemperatuur                    | -20 ... 60 °C                                    |
| Productgewicht                          | 18 g   |
| Pneumatische aansluiting 1              | voor slang buitendiameter 12 mm                  |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor slang buitendiameter 10 mm                  |
| Materiaal - opmerking                   | LABS-houdende stoffen inbegrepen<br>RoHS conform |
| Informatie materiaal behuizing          | PP   |
| Informatie materiaal slangklemsegment   | hooggelegeerd staal roestvrij                    |