

aansluitstrip

VABM-C8-12E-G14-10-M1-L

Artikelnummer: 1361869

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	12 mm
Max. aantal ventielplaatsen	10
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,6 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	5 Nm
Productgewicht	788 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 5	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering