


# axiaalkit EAMM-A-E72-60H

Artikelnummer: 1454250

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	2.590 g
Interface code, actuator	E72
Interface code, motor in	60H
Materiaal - opmerking	RoHS conform