

Precisiedebietregelaar met terugslag GRLA-10-UNF-1/4-B

Artikelnummer: 151574

FESTO

voor debietregelaar op de afvoer, met draaibare aansluiting.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	ontluchtingsprecisiedebietregelfunctie met terugslag
Pneumatische aansluiting 2	UNF10-32
Instelelement	Sleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C