

# Multipoolcontrastekker IMP1-SD-25

Artikelnummer: 18317

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	11 ... 21 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	$\leq 300$ V
Bedrijfsspanningsbereik DC	$\leq 250$ V
Stroombelastbaarheid	10 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-40 ... 125 °C
Productgewicht	315 g
Aansluitingdoorsnede	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektrische aansluiting	Doos 25-polig
Kabelschroefkoppeling	Pg21
Soort bevestiging	met klembeugel
Materiaal - informatie behuizing	Kunststof Lichtmetalen persgietwerk
Materiaalinformatie insteekcontact	Koperlegering verzilverd