

Ronde cilinder CRDG-1/2"- -P-A


Artikelnummer: 185388

FESTO

corrosiebestendig
voor contactloze positiebepaling, met elastische eindslagbuffering.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,4 ... 8 "
Zuigerdiameter	1/2"
Gebaseerd op norm	ISO 6432
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden (P)
Volgens norm	ISO 6432
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	51 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	68 N
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - informatie deksel	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij