

Ventieleiland IIMP-02-1/8-4-BU

Artikelnummer: 18864

FESTO

Installatie-eiland type 02, G1/8, met multipolaansluiting.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ventiel functie | 5/2 monostabiel 5/2 bistabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten |
| Normaal nominaal debiet | 750 ... 1.000 l/min |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Elektrische aansturing | Multipol |
| Max. aantal ventielplaatsen | 4 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Soort bediening | elektrisch |
| Type eiland | 02 |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Stuurluchtverzorging | extern intern |
| Ventieleilandmontage | vast raster |
| Stuurdruk | 1,5 ... 10 bar |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Materiaal - tip | LABS-houdende stoffen inbegrepen |