

vacuümzuiggrijper ESG-20X60

Artikelnummer: 189190

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Zuignapgrootte	20x60 mm
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan Vacuümaansluiting zijdelings met hoogtecompensatie met lange hoogtecompensator
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuignapvorm	ovaal, vlak
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Vacuümaansluiting	G1/8 G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR