

vacuümzuignaphouder ESH-HC-2-QS

Artikelnummer: 189215

FESTO

met hoogtecompensatie, vacuümaansluiting aan bovenkant,
bevestiging van de houder met twee zeskantmoeren.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	3 mm
Volume	0,551 cm ³
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan met hoogtecompensatie
Toekenning zuignaphouder	Grootte 2
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	18 g
Soort bevestiging	met contraoer
Zuignapbevestiging	Diameter 4 mm
Vacuümaansluiting	QS-6
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR Staal
Materiaal houder	Aluminium Messing, vernikkeld POM Affineerstaal hooggelegeerd staal