


meervoudige verdeler QSLV4-1/2-5/8-U

Artikelnummer: 190800

FESTO

360° oriënteerbaar, 4-voudig.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	9,4 mm
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Aantal stuks per verpakking	1
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Maritieme classificatie	zie certificaat
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	30 Nm
Productgewicht	249 g
Aantal uitgangen	4
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 5/8"
Kleur van de demontagering	grijs
Materiaal inschroeftap	messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij