

drukregelventiel LRMA-1/8-NPT-QS-1/4-U



Artikelnummer: 190920

Einde productie

[met manometer.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2021. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	QS-1/4
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Ingangsdruk 1	0 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	63,9 g
Materiaal inschroeftap	Messing