

Geleidingseenheid

FEN-50- -

Artikelnummer: 19173

FESTO

Beschikbaar tot 2008



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50
Slag	10 ... 500 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Verplaatsingskracht	50 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	47 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	4.190 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - informatie geleidingselement	hooggelegeerd staal
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering geanodiseerd