



# vacuümgenerator VN-07-L-T3-PI4-VI4-RI4

Artikelnummer: 193582

FESTO

Standaard, hoog zuigdebiet, breedte 14 mm, T-vorm met inwendige schroefdraad.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	0,7 mm
Rastermaat	14 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog zuigdebiet Standaard
Constructieve opbouw	T-vorm
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	6,2 bar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Nominale werkdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	38,8 l/min
Beluchtingstijd bij nominale werkdruk	0,5 s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	0,5 Nm
Productgewicht	22 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Vacuümaansluiting	G1/8
Materiaal aansluitdraad	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal receiver nozzle	POM
Materiaal behuizing	POM-versterkt
Materiaal straalmondstuk	aluminiumlegering