


vacuümgenerator VN-05-N-I3-PQ2-VT2

Artikelnummer: 193637

FESTO

Inline, hoog zuigdebiet, breedte 14 mm, met insteekkoppeling en insteekhuls.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	0,45 mm
Rastermaat	13 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog zuigdebiet Inline
Constructieve opbouw	Rechte vorm
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	6 bar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Nominale werkdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	12 l/min
Beluchtingstijd bij nominale werkdruk	1,57 s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	12 g
Soort bevestiging	inline-installatie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 3	niet gekanaliseerd
Vacuümaansluiting	Insteekhuls QS-6
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal receiver nozzle	POM
Materiaal behuizing	POM-versterkt
Materiaal straalmondstuk	aluminumlegering
Materiaal schroefkoppeling	Messing vernikkeld