

parallelkit EAMM-U-70-D40-60H-96-S1

Artikelnummer: 2786137

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	70
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	118 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,18 Nm
Overdraagbaar draaimoment	7 Nm
Productgewicht	1.760 g
Interface code, actuator	D40B
Interface code, motor in	60H
Materiaal - opmerking	RoHS conform