

Opstartventiel met drukopbouw MS6-DE-3/8-V110-Z

Artikelnummer: 529812

FESTO

elektrisch, voor langzame drukopbouw, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling niet-vergrendelbaar
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurluchtverzorging	extern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Ventiefunctie	2/2
Schakelpositie-indicator	met accessoires
Werkdruk	4 ... 18 bar
b-waarde	0,48
C-waarde	21,05 l/sbar
Normaal nominaal debiet	5.050 l/min
Spoelkarakteristieken	110V AC
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	680 g
Elektrische aansluiting	Vorm C
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium