

Inschakelventiel

MS6N-EE-1/4-V230-S-Z

Artikelnummer: 538770

FESTO

elektrisch, met geluiddemper, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling niet-vergrendelbaar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	direct
Stuurlichtverzorging	intern
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Ventiefunctie	3/2 gesloten monostabiel
Schakelpositie-indicator	met accessoires
Werkdruk	4 ... 10 bar
b-waarde	0,5
C-waarde	11 l/sbar
Normaal nominaal debiet	2.600 l/min
Spoelkaraktereigenschappen	230V AC
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	0,816 g
Elektrische aansluiting	Stekker vierhoekige constructie Vorm C volgens DIN 43650
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium