

schokdemper YSRW-DGC-8

Artikelnummer: 540344

FESTO

voor lineaire aandrijving DGC-G.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	8
Demping	zelfinstellend zachte merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	2 m/s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal