


verzorgingseenheden (combinatie) MSB4-1/4:C3J1D1A1F3-WP

Artikelnummer: 542293

FESTO

Bestaande uit inschakelventiel manueel, filterregelventiel, inschakelventiel elektrisch, drukopbouwventiel pneumatisch, aftakingsmodule met drukschakelaar zonder indicator, wandbevestigingsplaat. Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensataaftap, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren, sluitbaar
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule Drukopbouwventiel Drukschakelaar Inschakelventiel Filterregelaar met manometer
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroombegrag
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
drukindicator	met manometer
Werkdruk	4,5 ... 14 bar
Drukregelbereik	4 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	750 l/min
Spoeieigenschappen	24 V DC: 1,5 W
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	2.000 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal schaal	PC