

axiaalkit EAMM-A-F30-57A

Artikelnummer: 550930

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	7,5 Nm
Productgewicht	280 g
Interface code, actuator	F30
Interface code, motor in	57A
Materiaal - opmerking	RoHS conform