

# vouwalgkit DADB-V6-50-S176-250

Artikelnummer: 553317

FESTO

voor normcilinder volgens ISO 15552



## Informatieblad

| Kenmerk                          | Waarde                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Buitendiameter                   | 57 mm                                         |
| Grootte                          | 50                                            |
| Slagbereik                       | 176 ... 250 mm                                |
| Zuigerstangverlenging            | 73 mm                                         |
| Design                           | rond                                          |
| Inbouwpositie                    | willekeurig                                   |
| Constructieve opbouw             | Balgkit<br>met gekanaliseerde afvoerlucht     |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand                  |
| LABS-conformiteit                | VDMA24364-B2-L                                |
| Bestand tegen media              | Stof<br>Steengruis<br>Oliën<br>Vet<br>Benzine |
| Beschermingsgraad                | IP54                                          |
| Omgevingstemperatuur             | -10 ... 80 °C                                 |
| Productgewicht                   | 129 g                                         |
| Soort bevestiging                | opschuifbaar<br>met schroefdraadpen           |
| Pneumatische aansluiting         | G1/4                                          |
| Materiaal - opmerking            | RoHS conform                                  |
| Materiaal adapter componenten    | PA-versterkt                                  |
| Materiaal dichtingen             | NBR                                           |
| Materiaal vouwalg                | NBR                                           |
| Materiaal schroefdraadpin        | hooggelegeerd staal roestvrij                 |