


Axiaalkit EAMM-A-A22-70A

Artikelnummer: 558898

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	22
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	10.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	6,06 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	8 Nm
Productgewicht	480 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform