

# aansluitstrip VABM-L1-14G-G14-10-GR

Artikelnummer: 573495

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde                       |
|------------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat                         | 16 mm                        |
| Inbouwpositie                      | willekeurig                  |
| Max. aantal ventielplaatsen        | 10                           |
| Toelating                          | c UL us - Recognized (OL)    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Lagertemperatuur                   | -20 ... 60 °C                |
| Productgewicht                     | 1.545 g                      |
| Aansluiting hulpstuurlucht 12/14   | M5                           |
| Aansluiting stuurontluchting 82/84 | M5                           |
| Pneumatische aansluiting 1         | G1/4                         |
| Pneumatische aansluiting 3         | G1/4                         |
| Pneumatische aansluiting 5         | G1/4                         |
| Materiaal - opmerking              | RoHS conform                 |
| Materiaal aansluitstrip            | aluminumlegering             |