

aansluitblok VABM-B10-25E-N12-5

Artikelnummer: 8026255

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 27,5 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 5 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 1.818 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Aansluiting stuurlicht 12 | 1/8 NPT |
| Aansluiting stuurlicht 14 | 1/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 5 | 1/2 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminumlegering |