

aansluitblok VABM-B10-30S-G12-5

Artikelnummer: 8026380

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	32 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	5
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1.522 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 5	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminumlegering