

aansluitblok VABM-B10-30S-N12-7

Artikelnummer: 8026391

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 32 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 7 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 2.030 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 5 | 1/2 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminumlegering |