

aansluitblok VABM-B10-30E-N34-10-P3

Artikelnummer: 8026412

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|------------------------------|
| Rastermaat | 32 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aantal ventielplaatsen | 10 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Productgewicht | 4,747 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Aansluiting stuur lucht 12 | 1/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | 3/4 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitstrip | aluminumlegering |