


axiaalkit EAMM-A-N48-84AA

Artikelnummer: 8063594

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	1.241 g
Interface code, actuator	N48
Interface code, motor in	84AA
Materiaal - opmerking	RoHS conform