

parallelkit EAMM-U-70-S48-60R-96

Artikelnummer: 8105843

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	70
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	118 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,18 Nm
Overdraagbaar draaimoment	7 Nm
Productgewicht	1.800 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	60R
Materiaal - opmerking	RoHS conform