

# Adapterplaat OAMC-PA-M4-9

Artikelnummer: 8205197

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal bevestigingshoek	Aluminium, geanodiseerd
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aansluitplaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aanhaalmoment	1 Nm
Productgewicht	215 g
Bevestigingstype	Directe bevestiging via schroefdraad
Zuigerbevestiging	Inwendige schroefdraad M4
Zuignapbevestiging, hoeveelheid	9
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal plaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd