

# Amortyzator hydrauliczny DYEF-M14-Y1

Numer produktu: 1179863

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                   | M14                                                                                         |
| Skok                                       | 1.2 mm                                                                                      |
| Amortyzacja                                | Elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron bez stałego, metalowego ogranicznika |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                                                                     |
| Sygnalizacja położenia                     | brak                                                                                        |
| Maks. prędkość uderzenia                   | 0.8 m/s                                                                                     |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                            |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                           |
| Temperatura otoczenia                      | 0 °C...60 °C                                                                                |
| Długość amortyzacji                        | 1.2 mm                                                                                      |
| Maks. pobór energii na skok                | 0.45 J                                                                                      |
| Waga produktu                              | 82.5 g                                                                                      |
| Typ mocowania                              | Z przeciwnakrętką                                                                           |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                   |
| Materiał uszczelnień                       | NBR                                                                                         |
| Materiał obudowy                           | Stal wysokostopowa                                                                          |