

Mocowanie na łapach HNA-40-R3

Numer produktu: 537257

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
W oparciu o normę	ISO 21287
Warianty	Wysoka ochrona przeciwkorozyjna
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Waga produktu	157 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał wspornika kątownego	Stal z powłoką ochronną