

# Blok przyłączeniowy VABM-B10-30S-G12-3

Numer produktu: 8026378

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerokość modułu                           | 32 mm                                   |
| Pozycja montażu                            | dowolny                                 |
| Maks. liczba pozycji zaworowych            | 3                                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne        |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Waga produktu                              | 1013 g                                  |
| Typ mocowania                              | Przy pomocy otworów przelotowych        |
| Przyłącze pneumatyczne 1                   | G1/2                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 3                   | G1/2                                    |
| Przyłącze pneumatyczne 5                   | G1/2                                    |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS               |
| Materiał listwy przyłączeniowej            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |