


Amortecedor de impacto YSR-32-60

Código da peça: 10871

FESTO

ajustável, recarregável



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Curso	60 mm
Amortecimento	regulável Curva característica acentuada
Posição de instalação	Nos dois lados
Detecção de posição	Sem
Velocidade máxima de impacto	3 m/s
Tempo de reposição, curto	0,4 s
Tempo de reposição, longo	1 s
Modo de operação	de simples ação no avanço
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Curso de amortecimento	60 mm
Carga máxima do batente	6.400 N
Consumo máximo de energia por curso	380 J
Consumo máximo de energia por hora	438.000 J
Energia residual máxima	2 J
Força de reposição	35 N
Peso do produto	1.600 g
Tipo de fixação	com contraporca
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Aço galvanizado
Informação sobre material, haste	Aço alta liga