

mordente BUB-HGPD-80

Código da peça: 1180954

FESTO

Próprio para garra paralela HGPD.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	80
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso do produto por mordente	2.170 g
Tipo de fixação	Com furo passante e bucha centralizadora
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da parte bruta	Liga de alumínio