

união rápida em T


QST-B-10-10

Código da peça: 130976

Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensões | Padrão |
| Diâmetro nominal | 6,2 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tamanho da embalagem | 10 |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Autorização | Germanischer Lloyd |
| Peso do produto | 25 g |
| Número de saídas | 2 |
| Número de conexões de alimentação | 1 |
| Conexão pneumática 1 | para tubos com diâmetro externo de 10 mm |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com diâmetro externo de 10 mm |
| Cor do anel de soltura | azul |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | PBT |
| Informação sobre material, anel de desengate | POM |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível | NBR |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável |