

# conexão rápida roscada

## QS-B-1/8-10-20

Código da peça: 132120

Produto a ser descontinuado

FESTO

Rosca externa com sextavado externo

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	5,4 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	20
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Torque máximo	7 Nm
Peso do produto	22,5 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa R1/8
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 10 mm
Cor do anel de soldura	azul
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Latão níquelado
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	NBR
Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira	Aço alta liga, inoxidável