

# espigão N-3/4-P-19-MS

Código da peça: 15638

FESTO

Execução em latão



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	16,5 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	1
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque máximo	40 Nm
Peso do produto	96 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G3/4
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro interno de 19 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Latão