

Bico injetor LPZ-RB-150

Código da peça: 184319

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Conexão pneumática	Rosca externa M12x1,25
Informação sobre material, corpo	Latão