

# união rápida em L QSL-5/16H-3/16-U

Código da peça: 190630

FESTO

com luva de encaixe.



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor  |
|--|--|
| Dimensões  | Padrão   |
| Diâmetro nominal                                     | 2,5 mm   |
| Posição de instalação                                | Nos dois lados                                   |
| Tamanho da embalagem                                 | 1  |
| Princípio construtivo                                | Princípio push-pull                              |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Classificação marítima                               | ver certificado                                  |
| Meio operacional                                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]    |
| Observação sobre meio operacional e do piloto        | Permite operação com lubrificação                |
| Classe de resistência à corrosão KBK                 | 1 – Resistência à corrosão baixa                 |
| Temperatura ambiente                                 | -10 ... 60 °C                                    |
| Peso do produto                                      | 5,3 g  |
| Conexão pneumática 1                                 | Espigão QS-5/16"                                 |
| Conexão pneumática 2                                 | para tubo flexível com diâmetro externo de 3/16" |
| Cor do anel de soldura                               | cinza  |
| Observações sobre material                           | Conforme RoHS                                    |
| Material do corpo                                    | PBT  |
| Material do anel de desengate                        | POM  |
| Material das vedações da tubulação                   | NBR  |
| Material da garra de retenção do tubo                | Aço alta liga, inoxidável                        |