

Válvula reguladora de vazão unidirecional GRLA-3/8-NPT-QS-3/8-U


Código da peça: 190950

FESTO

para controle do fluxo de escape de ar, conexão com livre posicionamento 360°

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função de válvula | Função reguladora de fluxo |
| Conexão pneumática 1 | QS-3/8 |
| Conexão pneumática 2 | NPT3/8-18 |
| Elemento de ajuste | Parafuso recartilhado |
| Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento | 657 l/min |
| Vazão nominal padrão na direção de retenção | 367 l/min |
| Pressão de trabalho | 1 ... 9 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Informação sobre material, corpo | reforçado com PBT |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado, não lubrificado Ar comprimido filtrado, lubrificado |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Temperatura do meio | 0 ... 60 °C |
| Peso do produto | 68 g |
| Informação sobre material, espigão aparafusado | Latão |
| Informação sobre material, anel de desengate | POM |