

cabo de conexão KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B

Código da peça: 196066

FESTO

para válvulas de acionamento rápido



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Indicador da posição de comutação | LED |
| Classe de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C |
| Torque | 0,25 Nm |
| Peso do produto | 170 g |
| Conexão elétrica | Conector angular / cabo Formato quadrado / sem conector 2 pólos / 2 fios |
| Estrutura do cabo | 2x0,25 |
| Diâmetro do cabo | 3,4 mm |
| Comprimento do cabo | 10 m |
| Conexão de aterramento | não disponível |
| Tipo de fixação | na válvula solenóide com parafuso central M2 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | PA |
| Informação sobre material, revestimento do cabo | TPE-U(PUR) |
| Informação sobre material, conectores | bronze |