

base de conexão MHP1-PR4-3-PI

Código da peça: 197213

FESTO

Com bases para plugue, para válvulas semi-alinhadas tipo MHP1-...-PI



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Número máximo de posições de válvula | 4 |
| Pressão de trabalho | 0 ... 8 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Tipo de fixação da placa de conexão | com furo passante |
| Tipo de fixação de válvula | com rosca interna |
| Conexão pneumática 1 | M7 |
| Conexão pneumática 3 | M7 |
| Material da placa de conexão | Liga de alumínio |