


válvula borboleta higiênica VZFB-A-11/2"-WW-V2V2V

Código da peça: 2464023
Produto a ser descontinuado

FESTO

Diâmetro nominal 11/2", com extremidades a soldar, ASME-BPE, FPM, material 1.4301.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula de disco de 2 vias
Tipo de acionamento	manual
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão da válvula de processo	Terminais soldados/terminais soldados
Diâmetro nominal DN	1 1/2"
Sentido do fluxo	reversível
Pressão nominal da válvula de processo	10
Torque de acionamento	10 Nm
Com base na norma padrão	ASME BPE
Meio	Água Fluidos neutros
Temperatura do meio	-15 ... 140 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, corpo	1.4301
Material do disco	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, disco	1.4301
Material do eixo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, eixo	1.4301
Peso do produto	1.100 g
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta