

trilho para sensor DASP-F5-50- -A-SR

Código da peça: 2749270

FESTO

Adequado para atuador articulador DFAW.



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	50
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Trilho para sensor
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque máximo	2,9 Nm
Peso básico para curso de 0 mm	8,4 g
Peso adicional por 10 mm de curso	1,4 g
Tipo de fixação	com furo passante e parafuso
Material do perfil	Liga de alumínio anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos parafusos	Aço alta liga