

Base de conexão MHP4-PR10-3

Código da peça: 525233

FESTO

para válvula semi-alinhada MHP4-...-HC/TC.



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	10
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Peso do produto	1.710 g
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante com trilho DIN
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Conexão pneumática 1/33	G3/8
Conexão pneumática 3/11	G3/8
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, base de conexão	Liga de alumínio